

ООО «ПКЦ СпецТехСбыт» предлагает средства защиты органов дыхания и кожных покровов от аммиака

- Изолирующие противогазы ИП-4м, ИП-5, ИП-6 и регенеративные патроны к ним РП-4-01, РП-5, РП-6.

- Промышленные противогазы ППФ-95, ППФ-95м и коробки «КД».

- Гражданские противогазы ГП-7(в) с дополнительным патроном ДПГ-3.

- Костюмы изолирующие КИХ-4, КИХ-5.

- Легкие защитные костюмы Л-1.

Для защиты органов дыхания, глаз и лица от аммиака и любой другой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, а также в условиях недостатка или отсутствия кислорода можно применять изолирующие противогазы ИП-4м, ИП-5, ИП-6 в рабочем интервале температур от -40 до $+40$ °С. Допускаемое время работы изолирующего противогаза при использовании одного патрона составляет при легкой физической нагрузке 180 мин и при тяжелой – 30 мин.

Фильтрующие противогазы – промышленные ППФ-95м и ППФ-95 с коробками марки «КД» и гражданские ГП-7(в) с дополнительным патроном ДПГ-3 – применяются для защиты органов дыхания, лица и глаз от газа и парообразного аммиака при его содержании в воздухе до 1 % (объем) в течение времени не менее приведенного в табл. 1.

Для защиты органов дыхания от паров и газо-



образного аммиака при концентрации, не превышающей 10–15 ПДК (ПДК = 20 мг/м^3), используют противогазовый респиратор РПГ-67 и универсальный РУ-60м в комплекте с патронами (КД). Последний одновременно защищает от вредных аэрозолей при концентрации до 100 мг/м^3 .

Время защитного действия респираторов при различных концентрациях аммиака дано в табл. 2.

Костюмы изолирующие КИХ-4, КИХ-5 предназначены для защиты кожных покровов от воздействия жидкого и газообразного хлора и аммиака. Время их защитного действия по газообразному аммиаку не менее 60 мин, по жидкому 2 мин. Кратность применения не менее 5. Время непрерывного выполнения работ средней тяжести в сочетании с изолирующим прибором при 25 °С составляет 20 мин.

Легкий защитный костюм Л-1 может использоваться для защиты от газо- и парообразного аммиака кожных покровов в сочетании с изолирующим или фильтрующим противогазом.

Таблица 1

Противогаз	Концентрация аммиака, мг/м^3	Время защитного действия, мин.
ППФ-95 с КД	2300	240
ППФ-95м с КД	2000	100
ГП-7 (в) с ДПГ-3	5000	60

Таблица 2

Респиратор	Концентрация аммиака, мг/м^3				
	40	60	80	100	200
Время, ч					
РПГ-67	28	18	14	11	6
РУ-60м	16	11	8	7	4

Адрес: 117574, Москва, Новоясеневский проспект, д. 6, офис 207.
Тел.: 339-03-00, 424-03-41,
тел./факс: 424-34-77,
пейджер 330-94-94 для абонента № 58954.
<http://www.snabzhenie.ru>
e-mail: stsb_c@rambler.ru